

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: <http://unispectr.nt-rt.ru/> || urc@nt-rt.ru

Центрифуги PortaSpin™ PX, PowerSpin™ HX

Технические характеристики

PowerSpin™ Centrifuges

PowerSpin™ PortaSpin™ Centrifuge, PX Mobile

The PortaSpin PX allows you to take your practice on the road. Whether you are a mobile vet, visiting nurse or doctor, we have a PortaSpin that will meet your needs. Available with 6 or 8 place rotors and adapters to fit tubes ranging from 2 – 15 ml. Standard with 12 Volt car lighter adapter, a 110V electrical outlet adapter is optional for use back at the lab.

When using this unit you will most likely not be in your lab setting so you will not have your standard bench-top tube rack. We strongly recommend purchasing the optional Tube Holdster, attaches easily to the side of the centrifuge and will hold up to 18 tubes or adapters.

Item No.	Description
C826	PX, PortaSpin 6 Place Mobile Centrifuge
C826H	PX, PortaSpin 6 Place Mobile Centrifuge with Tube Holdster
C828	PX, PortaSpin 8 Place Mobile Centrifuge
C828H	PX, PortaSpin 8 Place Mobile Centrifuge with Tube Holdster
C826-06	PX, PortaSpin 12V DC Car Adapter
C826-12	PX, PortaSpin 110V AC Adapter
C826-12E	PX, PortaSpin 220V AC Adapter
C800-03	Short Tube Adapters, for 4-7 ml tubes, Pk/10
C800-04	Small Tube adapters, for 2 ml tubes, Pk/2
C800-05	Greiner Tube Lift Adapters, Pk/12
C800-10	Fuse for PowerSpin Centrifuges
C800-18	Tube Holdster, 18 Place

PowerSpin™ Centrifuge, HX Horizontal Spin

The horizontal spin fixed speed PowerSpin™ HX centrifuge spins at 3400 RPM. The horizontal rotor insures a clean, complete separation of cellular components. Using a horizontal rotor for spinning Serum Separator Tubes (SSTs) creates a tight uniform horizontal seal, reducing the risk of red cell leakage.

The C822 features a Zero RPM safety lock, so the lid can not be opened while the rotor is in motion. A digital timer and LCD display provide user with the precise control of the spin cycle. Powerful brushless motor is maintenance free for years of dependable use. Stainless steel guard bowl is easy to clean and maintain.

Specifications:

- Horizontal Six place rotor for 2 to 10 ml tubes
- Quiet at full speed, only 58 decibels
- Stainless Steel chamber for easy cleaning and disinfection
- HX models run at fixed speed 3400 RPM
- 0-99 minute digital timer
- Suction cup rubber feet add stability while reducing vibration
- Lid window for strobe tachometer RPM check
- One Year Limited Warranty

Item No.	Description
C822	HX, 6 Place Horizontal Spin Centrifuge
C822-01	6 Place Swing Out Rotor
C822-02	Tube Shield, Pkg. of 2
C800-03	Short Tube Adapters, for 4-7 ml tubes, Pk/10
C800-04	Small Tube adapters, for 2 ml tubes, Pk/2
C800-34	Microhematocrit Adapters, 4 tubes each, Pk/2



C826H Model PX PortaSpin™

Actual Size: 10.2" x 11.8" x 8"
Shipping Dimension: 13.4" x 14.8" x 10.6"
Net Weight: 15 lbs
Shipping Weight: 18 lbs

PortaSpin features a level built into the lid to make sure you are level before and during your run. A sturdy stainless steel handle makes carrying the centrifuge easy.

Specifications:

- Designed for the professionals on the go
- Plugs into a car 12V power outlet
- 3500 RPM fixed speed for blood
- 30 minute timer
- Convenient stainless steel carrying handle
- Lid mounted "fish-eye" level to level before spinning
- Optional AC power adapter available
- One Year Limited Warranty

Actual Size: 14.4" x 11.6" x 8.9"
Shipping Dim.: 16.5" x 13" x 10"
Net Weight: 22 lbs
Shipping Weight: 25 lbs



C822 Model HX Horizontal Centrifuge

C800-34 Microhematocrit Adapters

Центрифуга PowerSpin HX C8302

Настольные центрифуги серии PowerSpin HXV экономичны, надежны и бесшумны, доступны с горизонтальными или 12-местными роторами с фиксированным углом. Горизонтальный ротор обеспечивает чистое и полное разделение клеточных компонентов, что позволяет получить превосходный образец сыворотки или плазмы. Использование горизонтального ротора для вращения пробирок сепаратора сыворотки (SST) создает плотное равномерное горизонтальное уплотнение, снижая риск утечки эритроцитов и возможность порчи образца. Это особенно важно, когда образец отправляется на испытания.

PowerSpin™ HXV оснащен предохранителем с электронным управлением, поэтому крышку нельзя открыть во время движения ротора. Цифровой таймер и ЖК-дисплей позволяют пользователю точно контролировать цикл отжима. Мощный бесщеточный двигатель не требует обслуживания в течение многих лет безотказной эксплуатации. Защитный кожух из нержавеющей стали легко чистить и обслуживать.

PowerSpin™ HXV оснащен предохранителем при нулевой скорости вращения, поэтому крышку нельзя открыть во время движения ротора. Цифровой таймер и ЖК-дисплей позволяют пользователю точно контролировать цикл отжима.

Мощный бесщеточный двигатель 100 Вт не требует обслуживания в течение многих лет безотказной эксплуатации. Защитный кожух из нержавеющей стали обеспечивает еще большую защиту, а также его легко чистить и обслуживать.

- ❑ ЦЕНТРИФУГА POWERSPIN HX
- ❑ ФИКСИРОВАННАЯ СКОРОСТЬ 3400 ОБ / МИН
- ❑ 6-МЕСТНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РОТОР
- ❑ 30 МИНУТ. ЦИФРОВОЙ ТАЙМЕР
- ❑ 6 ЕМКОСТЬ X10ML
- ❑ ВХОД ПИТАНИЯ 110 В

Скорость (об / мин)	3500
Максимальный RCF (г)	1777 г
Тимер	Цифровой
Номинальная мощность	6 x 15 мл
Ротор	По горизонтали
Замок	ZERO RPM Digital
Мотор	АС
Максимальный размер пробирки	16 x 110 мм

Центрифуга PowerSpin HX C8308

Настольные центрифуги серии PowerSpin HXV экономичны, надежны и бесшумны, доступны с горизонтальными или 12-местными роторами с фиксированным углом. Горизонтальный ротор обеспечивает чистое и полное разделение клеточных компонентов, что позволяет получить превосходный образец сыворотки или плазмы. Использование горизонтального ротора для вращения пробирок сепаратора сыворотки (SST) создает плотное равномерное горизонтальное уплотнение, снижая риск утечки эритроцитов и возможность порчи образца. Это особенно важно, когда образец отправляется на испытания.

PowerSpin HXV оснащен предохранителем с электронным управлением, поэтому крышку нельзя открыть во время движения ротора. Цифровой таймер и ЖК-дисплей позволяют пользователю точно контролировать цикл отжима. Мощный бесщеточный двигатель не требует обслуживания в течение многих лет безотказной эксплуатации. Защитный кожух из нержавеющей стали легко чистить и обслуживать.

PowerSpin HXV оснащен предохранителем при нулевой скорости вращения, поэтому крышку нельзя открыть во время движения ротора. Цифровой таймер и ЖК-дисплей позволяют пользователю

точно контролировать цикл отжима.

Мощный бесщеточный двигатель 100 Вт не требует обслуживания в течение многих лет безотказной эксплуатации. Защитный кожух из нержавеющей стали обеспечивает еще большую защиту, а также его легко чистить и обслуживать.

- POWERSPIN HXV
- ЦЕНТРИФУГА
- ПЕРЕМЕННАЯ СКОРОСТЬ 500-3500 ОБ / МИН
- ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РОТОР НА 8 МЕСТ
- 99 МИН. ЦИФРОВОЙ ТАЙМЕР
- 8 ОБЪЕМ X10ML
- ВХОД ПИТАНИЯ 110 В

Скорость (об / мин)	500-3500
Максимальный RCF (г)	1777 г
Таймер	Цифровой
Номинальная мощность	8 x 15 мл
Ротор	По горизонтали
Замок	ZERO RPM Digital
Мотор	AC
Максимальный размер пробирки	16 x 110 мм

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: <http://unispectr.nt-rt.ru/> || urc@nt-rt.ru